

**Garant****VHM plėstuvai HPC kiaurosios kiauromės, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 5,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164350 5,5
GTIN	4045197328434
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****SVARBU: produktą galima konfigūruoti**Nominalusis Ø D<sub>c</sub>: 5.5 mm

Ø ribos: 5.21 - 5.7 mm, Intervall: 0,001

**Modelis:**

**NC modelis** su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktų viam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

**Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

**Paskirtis:****Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.****Pastaba:****JAU YRA NAUJA KARTA!****Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiauromė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Ø ribos: 5,21 - 5,7 mm

Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 12 mmIškyšos ilgis L<sub>1</sub>: 35 mm

Bendras ilgis L: 75 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h6
Nominalusis $\varnothing D_c$	5,5 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/aps,
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	12 mm
$\varnothing$ ribos	5,21 - 5,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Phillips antgalis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		