

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, UNC: 10-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130700 10-24
GTIN	4045197068026
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 351

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 4,83 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D_s: 5,5 mm

Koto kvadratas □: 4,3 mm

Kiaurymės Ø: 3,9 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	24
Sriegio Ø	4,83 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Kiaurymės Ø	3,9 mm
Norma	DIN 351
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	5,5 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas \square	4,3 mm
Sriegio gylis	9,66 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	10-24 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka