

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, UNF: 10-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.

**Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 4,83 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 5,5 mm

Koto kvadratas □: 4,3 mm

Kiaurymės Ø: 4,1 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	4,1 mm
Vijų skaičius colyje	32
Sriegio Ø	4,83 mm
Norma	DIN 2181
Ašmenys	HSS
Koto Ø D <sub>s</sub>	5,5 mm

Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas □	4,3 mm
Sriegio gylis	9,66 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	10-32 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka