

**Garant**
**Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M2,3**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131100 M2,3
GTIN	4045197068415
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Gili vidinė įpjova.**

**Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms. **Ypatingai tvirtas; optimali automatinė eiga ir jokio pjovimo** grįžtamąja eiga. Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

Tepimo griovelis

Kalibruojamoji sriegio dalis

Įpjova

Vidinė įpjova

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

 Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,9 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Drožlių griovelių skaičius	2
Kiaurymės Ø	1,9 mm
Sriegio Ø	2,3 mm

Sriegio žingsnis	0,4 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Koto kvadratas $\square$	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	6,9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,3
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P

CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		