

Garant**Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131100 M2,5
GTIN	4045197068422
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Gili vidinė įpjova.**

Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. **Ypatingai tvirtas; optimali automatinė eiga ir jokio pjovimo** grįžtamąja eiga. Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Tepimo griovelis

Kalibruojamoji sriegio dalis

Įpjova

Vidinė įpjova

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,45 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,05 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	2,05 mm
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio Ø	2,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas \square	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	7,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P

CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		