

**Garant**
**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, UNC: 5/16-18**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130700 5/16-18
GTIN	4045197068057
Produktų klasė	11G

**Aprašymas**
**Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 351

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 6,6 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	7,94 mm
Kiaurymės Ø	6,6 mm
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Norma	DIN 351
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas $\square$	4,9 mm
Sriegio gylis	15,88 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	5/16-18 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka