

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, UNF: 3/8-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130750 3/8-24
GTIN	4045197068248
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.

**Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 9,53 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	8,5 mm
Sriegio Ø	9,53 mm
Vijų skaičius colyje	24
Norma	DIN 2181
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas $\square$	5,5 mm
Sriegio gylis	19,06 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	3/8-24 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka