

**Garant****Kietlydinio mašininis sriegiklis, be dangos, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131140 M4
GTIN	4045197068767
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %). **VHM modelis.**

**Privalumai:**

**Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Sriegio Ø	4 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm

Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HM
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas h6
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	24 m/min	N

Grafitas, GFK / CFK	tinka	10 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		