

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 8X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136250 8X0,75
GTIN	4045197078698
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Sriegiklis su 15° dešiniu sraiginiu grioveliu.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,75 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 7,2 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	7,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	8 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	16 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M8×0,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

