

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, UNC: 7/16-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130700 7/16-14
GTIN	4045197068071
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 351

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L: 75 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 9,4 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	14
Sriegio žingsnis	1,59 mm
Kiaurymės Ø	9,4 mm
Sriegio Ø	11,11 mm
Norma	DIN 351
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Koto kvadratas \square	6,2 mm
Sriegio gylis	33,33 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	7/16-14 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka