

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, UNF: 7/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130750 7/16-20
GTIN	4045197068255
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	20
Kiaurymės Ø	9,9 mm
Sriegio Ø	11,11 mm
Norma	DIN 2181
Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio gylis	33,33 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio tipas	UNF

Sriegio dydis	7/16-20 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		