

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, UNC: 4-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130700 4-40
GTIN	4045197067982
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiems sriegiams** ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 351

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 2,84 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,35 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,635 mm
Kiaurymės Ø	2,35 mm
Sriegio Ø	2,84 mm
Vijų skaičius colyje	40
Norma	DIN 351
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas $\square$	2,7 mm
Sriegio gylis	5,7 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	4-40 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka