

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 9X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136250 9X1
GTIN	4045197078711
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Sriegiklis su 15° dešiminiu sraigtniu grioveliu.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	8 mm
Sriegio Ø	9 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M9×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

