

Garant**Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131100 M24
GTIN	4045197068545
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Gili vidinė įpjova.**

Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. **Ypatingai tvirtas; optimali automatinė eiga ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.** Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Tepimo griovelis

Kalibruojamoji sriegio dalis

Įpjova

Vidinė įpjova

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	24 mm
Sriegio žingsnis	3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	21 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	18 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	72 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M24
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N

Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		