

Garant**Mašininis sriegiklis kairinis sriegis HSS-E 6H, oksiduotas, M-LH: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136180 M6
GTIN	4045197078414
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Kairinio pjovimo. Su plačiu kairiniu sraigtniu grioveliu** optimaliam drožlės pašalinimui.

Sriegio tipas: M-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mmKoto kvadratas \square : 4,9 mmKiaurymės \varnothing : 5 mm**Techninis aprašymas**

Kiaurymės \varnothing	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio \varnothing	6 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio dydis	M6 LH
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinės
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka