

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, UNF: 9/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 14,29 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 12,9 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	18
Kiaurymės Ø	12,9 mm
Sriegio Ø	14,29 mm
Norma	DIN 2181
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio gylis	42,87 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	9/16-18 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		

Plienai <math><900 \text{ N/mm}^2</math>	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka