

Garant**Mašininis sriegiklis, oksiduotas, MF: 6X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136210 6X0,5
GTIN	4045197078537
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto $\varnothing D_s$: 4,5 mm

Koto kvadratas \square : 3,4 mm

Kiaurymės \varnothing : 5,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	5,5 mm
Sriegio \varnothing	6 mm
Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas \square	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M6×0,5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

