

Garant
Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM, DLC, M: M3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	131125 M3
GTIN	4045197648457
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

Tvirtas sriegiklis su vidine įpjova ir kotu pagal DIN1835-B. Speciali geometrija skirta staklėms su **sinchronizuotu sukliu**. Sriegiklį kreipia suklys.
Naujausios kartos specialus **DLC sluoksnis** sp^2 užtikrina optimalią eksploataavimo trukmę.
Tinka naudoti su **emulsija** (minimali emulsijos dalis 8%).

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems velenams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvas Nr. 338100 – 338121 su minimaliomis ilgio tolerancijomis (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Koto kvadratas \square : 4,9 mm

Kiaurymės \varnothing : 2,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Kiaurymės \varnothing	2,5 mm
Sriegio \varnothing	3 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	7,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	30 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	25 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	25 m/min	N

AFK aramidai	ribotai tinka	5 m/min	N
PA 66 GF30	ribotai tinka	15 m/min	N
PTFE CF25	tinka	25 m/min	N
Cu	tinka	55 m/min	N
CuZn	tinka	35 m/min	N
GFK	ribotai tinka	6 m/min	N
CFK	ribotai tinka	4 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		