

Garant
VHM plėstuvai HPC kiaurosiosms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 7 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	164352 7
GTIN	4045197675569
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniams arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:
Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 6,71 - 7,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 16 mm

Iškyšos ilgis L₁: 59 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 8 mm

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	7 mm
Pastūma f titanui > 850 N/mm ²	0,09 mm/aps,
Iškyšos ilgis L ₁	59 mm
Koto tolerancija	h6

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	16 mm
\varnothing ribos	6,71 - 7,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	rožinis
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis