

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 27X1,5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 136250 27X1,5 |
| GTIN | 4045197079008 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:****Sriegiklis su 15° dešiniu sraiginiu grioveliu.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 25,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Kiaurymės Ø | 25,5 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Sriegio Ø | 27 mm |
| Koto Ø D _s | 20 mm |
| Bendras ilgis L | 140 mm |
| Koto kvadratas □ | 16 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Sriegio gylis | 54 mm |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio dydis | M27×1,5 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |

