

Garant

Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM vidinis aušinimas, DLC, M: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	131128 M10
GTIN	4045197648655
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas sriegiklis su vidine įpjova ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija skirta staklėms su **sinchroniniu sukliu**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys.

Naujausios kartos specialus **DLC sluoksnis sp²** užtikrina optimalią eksploataavimo trukmę. Tinka naudoti su **emulsija** (minimali emulsijos dalis 8%).

Su vidiniu aušinimu maksimaliai eksploataavimo trukmei.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems velenams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvas Nr. 338100 – 338121 su minimaliomis ilgio tolerancijomis (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	8,5 mm

Sriegio Ø	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	25 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius