

Garant

VHM plėstuvai HPC kiaurosiosms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 11,5 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164352 11,5 |
| GTIN | 4045197675651 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniams arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 11,21 - 11,7 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 20 mm

Iškyšos ilgis L₁: 71 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 12 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Iškyšos ilgis L ₁ | 71 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Pastūma f titanui > 850 N/mm ² | 0,1 mm/aps, |
| Nominalusis Ø D _c | 11,5 mm |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Koto Ø D _s | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 120 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 20 mm |
| Ø ribos | 11,21 - 11,7 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Vidinis aušinimas | taip, 25 bar |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Pjovimo technika | HPC |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Spalvinis žymėjimas | rožinis |
| Produkto rūšis | Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis |