

**Garant****VHM plėstuvai HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 9,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164350 9,5
GTIN	4045197328519
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****SVARBU: produktą galima konfigūruoti**Nominalusis Ø D<sub>c</sub>: 9.5 mm

Ø ribos: 9.21 - 9.7 mm, Intervall: 0,001

**Modelis:**

**NC modelis** su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktiviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

**Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

**Paskirtis:****Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.****Pastaba:****JAU YRA NAUJA KARTA!****Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 9,21 - 9,7 mm

Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 20 mmIškyšos ilgis L<sub>1</sub>: 76 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm**Techninis aprašymas**

Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	9,5 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	76 mm
Koto tolerancija	h6
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	20 mm
Ø ribos	9,21 - 9,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Phillips antgalis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		