

Garant

VHM plėstuvai HPC kiaurosiosms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 18 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164352 18
GTIN	4045197675729
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniams arba **tiksliesiems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 8

Ø ribos: 17,21 - 18,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 25 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 97 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 8

Koto Ø D_s : 18 mm

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D_c	18 mm
Iškyšos ilgis L_1	97 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f titanui > 850 N/mm ²	0,16 mm/aps,

Koto Ø D _s	18 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	25 mm
Ø ribos	17,21 - 18,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	rožinis
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis