

Garant
Kūginis gilintuvas 120°, be dangos, Išorinis Ø DC: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150020 16
GTIN	4045197301291
Produktų klasė	11M

Aprašymas
Modelis:

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Tinka taip pat ir plienui < 900 N/mm².
Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,14 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
Išorinis Ø	16 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeui nuo	3,2 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	120 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		