

Garant

Kūginis gilintuvas su viena pjovimo briauna 90°, be dangos, Išorinis Ø DC: 20mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150050 20
GTIN	4045197085320
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai užgalastas, skirtas užvartų nuėmimui ir įgilinimui. Gaunamas aukštos kokybės įgilinto paviršiaus glotnumas. Platus griovelis drožlių pasišalinimui iš pjovimo zonos. Lengvai pergalandama pjovimo briauna.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	20 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	7 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		