

Garant**VHM plėstuvai HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164350 16
GTIN	4045197328601
Produktų klasė	10N

Aprašymas**SVARBU: produktą galima konfiguruoti**Nominalusis Ø D_c: 16 mm

Ø ribos: 15.21 - 16.2 mm, Intervall: 0,001

Modelis:

NC modelis su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:**Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.****Pastaba:****JAU YRA NAUJA KARTA!****Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 15,21 - 16,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 25 mmIškyšos ilgis L₁: 97 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 16 mm**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h6
Nominalusis $\varnothing D_c$	16 mm
Iškyšos ilgis L_1	97 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,23 mm/aps,
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	25 mm
\varnothing ribos	15,21 - 16,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		