

## Garant

### VHM plėstuvai HPC kiaurosiosms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 10 mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	164352 10
GTIN	4045197675620
Produktų klasė	10N

#### Aprašymas

##### Modelis:

**NC tinkamas modelis** su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka <strong>hidrauliniams</strong> arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

**Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

**Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

##### Paskirtis:

##### Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 9,71 - 10,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 20 mm

Iškyšos ilgis  $L_1$ : 76 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø  $D_s$ : 10 mm

#### Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Pastūma f titanui > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,
Iškyšos ilgis $L_1$	76 mm
Nominalusis Ø $D_c$	10 mm

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	20 mm
$\varnothing$ ribos	9,71 - 10,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	rožinis
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis