

Garant**precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150170 5
GTIN	4045197364708
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos ir užkuprintos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas su TiN danga našesniai darbui.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Techninis aprašymas

Įleidžiamiesiems varžtams ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2,5
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeui nuo	1,5 mm
Išorinis Ø	5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,07 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C

Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		