

**Garant****VHM grąžtas, cilindrinis kotas su šešiabriauniu, TiAlN, Sriegikliui: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149830 M5
GTIN	4045197326928
Produktų klasė	11L

**Aprašymas****Modelis:**

**Tvirtas cilindrinis kotas** su **šešiabriauniu** skirtas tvirtinimui griebtuve ir centruojanti viršūnė.

**Paskirtis:**

**Nulūžusių sriegiklių pašalinimui.** Būtina **patikimai įtvirtinti**, kiaurymė turi būti sausa ir be sriegimo alyvos.

**Pastaba:**

$v_c$  medžiagai < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Reikia dėvėti apsauginius akinius.

Norma: Gamykliniai standartai

Užspaudimo griovelio ilgis c: 19 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 5 mm

**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h6
sriegikliui	M5
Koto $\varnothing D_s$	5 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	19 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Grąžtas sriegikliams išgręžti

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka	10-28 m/min	H
sausasis	tinka		
Oras	tinka		