

Garant**Kūginis gilintuvas VHM 100°, be dangos, Išorinis Ø DC: 16,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150025 16,5
GTIN	4045197543059
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Lengvas ir sklandus gilinimas ir užvartų nuėmimas.

Tvirtas su **VHM galvute**, atitinka aukščiausius reikalavimus. Skirtas **sunkiai apdirbamoms medžiagoms**.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h9
Išorinis Ø	16,5 mm
Pastūma f Inconel®	0,07 mm/aps,
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	4,5 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	58 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	100 laipsniai
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	rožinis
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Inkonelis	tinka	5 m/min	S
GFK	tinka	5 m/min	N
CFK	tinka	5 m/min	N
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		