

Garant**VHM grąžtas, cilindrinis kotas su šešiabriauniu, TiAlN, Sriegikliui: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149830 M6
GTIN	4045197326935
Produktų klasė	11L

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas cilindrinis kotas su **šešiabriauniu** skirtas tvirtinimui griebtuve ir centruojanti viršūnė.

Paskirtis:

Nulūžusių sriegiklių pašalinimui. Būtina **patikimai įtvirtinti**, kiaurymė turi būti sausa ir be sriegimo alyvos.

Pastaba:

v_c medžiagai < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Reikia dėvėti apsauginius akinius.

Norma: Gamykliniai standartai

Užspaudimo griovelio ilgis c: 23 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Techninis aprašymas

sriegikliui	M6
Koto tolerancija	h6
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	23 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Grąžtas sriegikliams išgręžti

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka	10-28 m/min	H
sausasis	tinka		
Oras	tinka		