

**Garant****Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371, be dangos, M: M7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131150 M7
GTIN	4045197069009
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.**Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profiliumi. **ISO 2 6H****HSS-E****Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	6 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	7 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	21 mm
Sriegio tipas	M

Sriegio dydis	M7
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		