

Garant**Užvartų nuėmimo gilintuvas 90°, Tipas: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150065 10
GTIN	4045197085375
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina lengvą skutamąjį pjūvį. Drožlės pašalinamos per įstrižą angą koto kryptimi.

Vidinis aušinimas: ne
kiaurymės Ø: 5 - 10 mm
Galvos Ø: 14 mm
Bendras ilgis L: 55 mm
Koto Ø D_s: 8 mm

Techninis aprašymas

kiaurymės Ø	5 - 10 mm
Galvos Ø	14 mm
Bendras ilgis L	55 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	17 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	7 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		