

Garant

VHM plėstuvai HPC kiaurosiosms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 16H7 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164352 16H7
GTIN	4045197675439
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniams arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 25 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 97 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s : 16 mm

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D_c	16 mm
Pastūma f titanui > 850 N/mm ²	0,1 mm/aps,

Iškyšos ilgis L_1	97 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
rekomenduojamas gręžimo \varnothing apdirbant titaną > 850 N/ mm ²	15,8 mm
Kiaurymės \varnothing tolerancija	H7
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	rožinis
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis