

Garant**Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, išorinis Ø Dc: 8,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150150 8,3
GTIN	4045197085474
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos ir užkupertos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,09 mm/aps,
Išorinis Ø	8,3 mm
Koto tolerancija	h9
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	2 mm
įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M4
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		