

Garant**Mašininis sriegiklis Forma B DIN 376, be dangos, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131200 M14
GTIN	4045197069122
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Visi dydžiai:** kotas pagal DIN 376 (= koto Ø siaurėjantis), todėl tinka gilesniam sriegimui.

Dydžiai M2; M2,5; M3 – be kvadrato. ISO 2 6H

HSS-E**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	12 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegio Ø	14 mm
Įjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	42 mm
Sriegio tipas	M

Sriegio dydis	M14
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kiaurosiosms kiaurymėms
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		