

**Garant****Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371, be dangos, M: M2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131150 M2,5
GTIN	4045197068934
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.**Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium. **ISO 2 6H****HSS-E****Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Drožlių griovelių skaičius	2
Kiaurymės Ø	2,05 mm
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	7,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,5

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		