

**Garant****Užvartų nuėmimo gilintuvas 90°, Tipas: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150065 20
GTIN	4045197085399
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina lengvą skutamąjį pjūvį. Drožlės pašalinamos per įstrižą angą koto kryptimi.

Vidinis aušinimas: ne

kiaurymės Ø: 15 - 20 mm

Galvos Ø: 28 mm

Bendras ilgis L: 85 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

**Techninis aprašymas**

kiaurymės Ø	15 - 20 mm
Galvos Ø	28 mm
Bendras ilgis L	85 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	17 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	7 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		