

Garant**Mašininis sriegiklis HSSE-PM forma B, be dangos, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131280 M4
GTIN	4045197069405
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Privalumai:**

Itin atsparus dilimui.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto $\varnothing D_s$: 4,5 mmKoto kvadratas \square : 3,4 mmKiaurymės \varnothing : 3,3 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,7 mm
Drožlių griovelėlių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės \varnothing	3,3 mm
Sriegio \varnothing	4 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm

Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	15 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

