

Garant**Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371, be dangos, M: M2,6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131150 M2,6
GTIN	4045197068941
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium. **ISO 2 6H****HSS-E****Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,45 mm
Sriegio Ø	2,6 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Kiaurymės Ø	2,1 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	2,8 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	7,8 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,6

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		