

Garant**Mašininis sriegiklis 6G DIN 371, be dangos, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131300 M3
GTIN	4045197069597
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Su paviršinėmis įpjovomis. Tolerancijos klasė ISO 3 / 6G = nuokrypis 0,02 – 0,04 mm.

Paskirtis:

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	3 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm

Koto kvadratas □	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		