

Garant

Kūginis gilintuvas su viena pjovimo briauna 90°, be dangos, Išorinis Ø DC: 16mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150050 16 |
| GTIN | 4045197085313 |
| Produktų klasė | 11M |

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai užgalastas, skirtas užvartų nuėmimui ir įgilinimui. Gaunamas aukštos kokybės įgilinto paviršiaus glotnumas. Platus griovelis drožlių pasišalinimui iš pjovimo zonos. Lengvai pergalandama pjovimo briauna.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Išorinis Ø | 16 mm |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 56 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Danga | be dangos |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 33 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 27 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 7 m/min | M |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |