

**Garant**
**Kūginis gilintuvas 120°, be dangos, Išorinis Ø DC: 12,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150020 12,5
GTIN	4045197301284
Produktų klasė	11M

**Aprašymas**
**Modelis:**

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Tinka taip pat ir plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>.  
Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	2,8 mm
Išorinis Ø	12,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	120 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		