

Garant**Mašininis sriegiklis Forma B DIN 376, be dangos, M: M18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131200 M18
GTIN	4045197069146
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Visi dydžiai:** kotas pagal DIN 376 (= koto Ø siaurėjantis), todėl tinka gilesniam sriegimui.

Dydžiai M2; M2,5; M3 – be kvadrato. ISO 2 6H

HSS-E**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	15,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	18 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	14 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	54 mm
Sriegio tipas	M

Sriegio dydis	M18
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kiaurosiosms kiaurymėms
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		