

Garant
Mašininis sriegiklis HSS-E, TiCN, MF: 8X0,75

Užsakymo data

Užsakymo numeris	136270 8X0,75
GTIN	4045197079336
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti Ø nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,75 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 7,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	8 mm
Kiaurymės Ø	7,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	16 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M8×0,75
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	3 m/min	H
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka