

Garant**Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371, be dangos, M: M1,7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131150 M1,7
GTIN	4045197068880
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium. **ISO 2 6H****HSS-E****Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio Ø	1,7 mm
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Kiaurymės Ø	1,3 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	2,5 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	5,1 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M1,7

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		