

**Garant****Mašininis sriegiklis 6G DIN 371, be dangos, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131300 M4
GTIN	4045197069610
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

**Su paviršinėmis įpjovomis. Tolerancijos klasė ISO 3 / 6G** = nuokrypis 0,02 – 0,04 mm.

**Paskirtis:**

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 4,5 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 3,4 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 3,3 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio $\varnothing$	4 mm
Kiaurymės $\varnothing$	3,3 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm

Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		