

**Garant****Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371, be dangos, M: M3,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131150 M3,5
GTIN	4045197068965
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.**Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium. **ISO 2 6H****HSS-E****Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	3,5 mm
Kiaurymės Ø	2,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,6 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas □	3 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	10,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3,5

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		