

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 30X2****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 136250 30X2   |
| GTIN             | 4045197079053 |
| Produktų klasė   | 11H           |

**Aprašymas****Modelis:****Sriegiklis su 15° dešiniu sraiginiu grioveliu.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 28 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Kiaurymės Ø                | 28 mm    |
| Sriegio Ø                  | 30 mm    |
| Sriegio žingsnis           | 2 mm     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4        |
| Drožlių griovelių skaičius | 4        |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 22 mm    |
| Bendras ilgis L            | 150 mm   |
| Koto kvadratas □           | 18 mm    |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2 6H |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ašmenys                              | HSS E  |
| Norma                                | DIN 374                                      |
| Sriegio gylis                        | 60 mm  |
| Sriegio tipas                        | MF   |
| Sriegio dydis                        | M30×2  |
| Danga                                | be dangos                                    |
| Profilio kampas                      | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                        | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai                                 |
| Kotas                                | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas                    | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.                                     |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | be   |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                  |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 13 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | ribotai tinka |                |           |

